

# Siłownik kompaktowy AEVULQ-25-10-P-A

Numer produktu: 157038

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                       | Wartość                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                                                        | 10 mm                                                                               |
| Ø tłoka                                                     | 25 mm                                                                               |
| Amortyzacja                                                 | elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron                              |
| Pozycja montażu                                             | dowolny                                                                             |
| Sposób działania                                            | pchający<br>Jednostronnego działania                                                |
| Zakończenie tłoczyska                                       | Gwint wewnętrzny                                                                    |
| Konstrukcja                                                 | Tłok<br>Tłoczysko                                                                   |
| Sygnalizacja położenia                                      | do wyłącznika zbliżeniowego                                                         |
| Warianty                                                    | Jednostronne tłoczysko                                                              |
| Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie                  | kwadratowe tłoczysko                                                                |
| Ciśnienie robocze                                           | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi                             |
| Medium robocze                                              | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                       |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                  | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                    |
| Zgodność z LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                   |
| Temperatura otoczenia                                       | -20 °C...80 °C                                                                      |
| Energia uderzenia w pozycjach końcowych                     | 0.1 J                                                                               |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie | 269 N                                                                               |
| Ruchoma masa przy skoku 0 mm                                | 26 g                                                                                |
| Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku                     | 6 g                                                                                 |
| Masa podstawowa przy 0 mm skoku                             | 180 g                                                                               |
| Dodatkowa masa na 10 mm skoku                               | 28 g                                                                                |
| Typ mocowania                                               | opcjonalnie:<br>Przy pomocy otworów przelotowych<br>Przy pomocy osprzętu            |
| Przylącze pneumatyczne                                      | M5                                                                                  |
| Materiał śrub kołnierzowych                                 | Stal ocynkowana                                                                     |
| Materiał pokrywy                                            | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                             |

| Cechy                            | Wartość                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Materiał uszczeliek dynamicznych | NBR<br>TPE-U(PU)                        |
| Materiał tłoczyska               | Nierdzewna stal stopowa                 |
| Materiał rury siłownika          | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |