


magneetspoel

VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME

Artikelnummer: 8040578

FESTO

voor ankersysteem F19, kabelschroefkoppeling metrisch, 60 V DC en AC, inkapseling, verhoogde veiligheid.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	H
Spoeleigenschappen	60 V AC: 40/65 Hz, vermogen 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W
Toegelaten spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
ATEX-categorie Gas	II 2G
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex e mb IIC T6, T5, T4 Gb
ATEX-categorie Stof	II 2D
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	ExtbIIICT85°C,T95°C,T130°C Db
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (IEC-EX)
Explosie veilige omgevingstemperatuur	T4,T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T5,T95°C: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T85°C: -20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Afdeling voor uitgifte van certificaten	BVS15 ATEXE029X IECEx BVS15.0075 X INMETRO DNV 17.0042X NEPSI GYJ17.1235X
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
Beschermingsgraad	IP64
Productgewicht	330 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, schroefdraad ingangskabe M20x1,5
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Materiaal magneetspoel	PA UP