


Zawór dławiąco-zwrotny GR-M3

Numer części: 15899

FESTO

Regulowany przepływ w jednym kierunku.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	M3
Przyłącze pneumatyczne 2	M3
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Sposób montażu	Montaż na pulpicie Przy pomocy otworów przelotowych Do wyboru:
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	29.5 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	26 ... 27.5 l/min
Ciśnienie robocze	0.3 ... 8 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Materiał obudowy	Stop aluminium
Pozycja zabudowy	Dowolna
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Waga produktu	2.5 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śruby regulacyjnej	Mosiądz