


Przewód z tworzywa sztucznego PUN-3X0,5-BL

Numer produktu: 159660

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	3 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	12 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	2.1 mm
Min. promień gięcia	9 mm
Informacja o zastosowaniu	TPE-U na bazie estrów Przewód pneumatyczny z tworzywa sztucznego może być ułożony razem z kablami elektrycznymi tylko wtedy, gdy ich ekranowanie nie zawiera estru kwasu fosforowego. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu z tworzywa sztucznego.
Właściwości przewodu	Możliwość stosowania w przewodnicach kabli
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Certyfikacja	TÜV
Jednostka certyfikująca	B 013277 0527 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Próba ogniowa materiału	UL94 HB
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-35 °C...60 °C
Waga produktu według długości	0.0044 kg/m
Przylącze pneumatyczne	do złącza wtykowego-średnica zewn. Ø 3 mm Do końcówki nasadkowej-śred. wew. przewodu 2 mm
Kolor	niebieski
Twardość w skali Shore'a	D 52 +/-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	TPE-U(PU)