



Elektrozawór MN2H-5/2-D-02-FR-S

Numer części: 161091

FESTO

Do ISO 15407-1, z cewką i pomocniczym ręcznym uruchamianiem, bez gniazda wtykowego.

Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2009.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	5/2 monostabilny
Typ uruchomienia	Elektryczny
Szerokość zabudowy	18 mm
Normalny przepływ nominalny	500 l/min
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Konstrukcja	Zawór tłokowy
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Stopień ochrony	IP65
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd
Średnica nominalna	6 mm
Rozmiar siatki	19 mm
Funkcja odpowietrzenia	Funkcja dławienia w jednym kierunku
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodny z normą	VDMA 24563
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Z osprzętem, z zatraskiem
Typ sterowania pilotowego	Sterowany pilotem
Zasilanie pilota powietrznego	Zewnętrzny
Kierunek przepływu	Odwracalny
Ciśnienie sterowania	3 ... 10 bar
Czas przełączania przy wyłączeniu	34 ms
Czas przełączania przy włączeniu	18 ms
Charakterystyka cewki	24V DC: 1,5W
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze, wkładka filtracyjna 40 µm, olejone lub nie olejone Podciśnienie
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura medium	-10 ... 50 °C
Medium sterujące	Filtrowane sprężone powietrze, wkładka filtracyjna 40 µm, olejone lub nie olejone
Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Ciężar elementu	160 g
Przylącze elektryczne	Wtyczka Wg DIN 43650 Kształt C
Sposób montażu	Z otworem przelotowym
Przylącze pomocniczego sterowania powietrznego 12/14	Płyta przylączeniowa, wielkość 02 wg VDMA 24563
Przylącze odpowietrzenia pilota 82/84	Płyta przylączeniowa, wielkość 02 wg VDMA 24563
Przylącze pneumatyczne 1	Płyta przylączeniowa, wielkość 02 wg VDMA 24563
Przylącze pneumatyczne 2	Płyta przylączeniowa, wielkość 02 wg VDMA 24563
Przylącze pneumatyczne 3	Płyta przylączeniowa, wielkość 02 wg VDMA 24563
Przylącze pneumatyczne 4	Płyta przylączeniowa, wielkość 02 wg VDMA 24563
Przylącze pneumatyczne 5	Płyta przylączeniowa, wielkość 02 wg VDMA 24563
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy