

Obejma wahlowa CRZNG-80

Numer produktu: 161856

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	80
W oparciu o normę	ISO 15552
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, przekracza 1% masy. Wyłączone są płytki drukowane, przewody, łączniki wtykowe i Cewki Metale zawierające więcej niż 1% miedzi jako składnik stopu są wyłączone z użycia. Wyjątkiem są płytki obwodów drukowanych, kable, złącza elektryczne i cewki. Metale zawierające więcej niż 5% masy miedzi są wyłączone z użycia. Wyłączone są płytki drukowane, przewody, łączniki wtykowe i Cewki Metale zawierające więcej niż 5% miedzi jako składnik stopu są wyłączone z użycia. Wyjątkiem są płytki obwodów drukowanych, kable, złącza elektryczne i cewki. Metale zawierające więcej niż 5% masy miedzi są wyłączone z użycia. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Maks. obciążalność	6 kN
Waga produktu	1296 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Nierdzewna stal stopowa
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna