

Wspornik
CRLBN-12/16
Numer produktu: 161862

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	12/16
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nadaje się do zastosowań przy produkcji akumulatorów, obniżone wartości Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Waga produktu	39 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Nierdzewna stal stopowa
Materiał trzpienia	Nierdzewna stal stopowa
Materiał bezpiecznika	Nierdzewna stal stopowa