


# motorkabel

## NEBM-T1G8-E-5-Q7N-LE8-1

Artikelnummer: 8085948

FESTO

Voor EMMS-AS-40/55 met encoder met CMMT-AS.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 61984
Kabelidentificatie	zonder labelhouder
Productgewicht	900 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	ITT M3
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	10
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	8
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	8
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	8
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 630 V
Opmerking bij werkspanningsbereik DC	0 - 48 V voor 0,25 mm <sup>2</sup>
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 630 V
Opmerking bij werkspanningsbereik AC	0 - 48 V voor 0,25 mm <sup>2</sup>
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	12 A
Opmerking bij stroombelastbaarheid bij 40 °C	3 A voor 0,25 mm <sup>2</sup>
Stootspanningsweerstand	4 kV
Opmerking bij stootspanningsweerstand	0,5 kV voor 0,25 mm <sup>2</sup>
Kabellengte	5 m
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrups
Buigradius, vaste bekabeling	≥ 55 mm
Buigradius, flexibele bekabeling	≥ 110 mm
Kabeldiameter	11 mm
Kabelmontage	4x0,75+2x(2x0,25) afgeschermd
Geleider-nominale doorsnede	0,25 mm <sup>2</sup> 0,75 mm <sup>2</sup>
Draadeindes	Kabelschoen volgens DIN 46228-A...10 Kabelschoen volgens DIN 46228-E...12
Beschermingsgraad	IP65
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-50 ... 90 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-40 ... 90 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning volgens EU-RoHS-RL
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	oranje