


Filtr mikro LFMA-3/8-D-MIDI-A-NPT

Numer produktu: 173731

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Seria	D
Wielkość	Midi
Dokładność filtracji	0.01 µm
Spust kondensatu	automatyczny
Ciśnienie robocze	2 bar...12 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gazy obojętne
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gazy obojętne
Maks. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza	880 l/min
Min. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza	250 l/min
Sprawność filtra	99.9999 %
Ostona pojemnika	Ostona metalowa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	1.5 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Reszkowa zawartość oleju	0.01 mg/m3
Typ mocowania	opcjonalnie: Instalacja na przewodach za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażu	pionowo
Przylącze pneumatyczne 1	3/8 NPT
Przylącze pneumatyczne 2	3/8 NPT
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy
Materiał filtra	Włókna borokrzemianowe
Materiał pojemnika	PC
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS