


Kołnierz wahliwy SNCB-125-R3

Numer produktu: 176950

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	125
W oparciu o normę	ISO 15552
Warianty	Wysoka ochrona przeciwkorozyjna
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 5% masy. Wyjątkiem są nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki
Temperatura otoczenia	-40 °C...90 °C
Waga produktu	1776 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Aluminiowy odlew ciśnieniowy z powłoką ochronną
Materiał trzpienia	Nierdzewna stal stopowa
Materiał łożyska	Tworzywo sztuczne
Materiał krążka	Stal ocynkowana
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał bezpiecznika	Stal sprężynowa, ocynkowana