

# Wkładki zaciskowe KP-20-2000

Numer produktu: 178459

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozycja montażu                              | dowolny                                                                             |
| Sposób blokowania przy efektywnym kierunku   | z obu stron<br>Zaciskanie przez sprężynę, luzowanie przez sprężone powietrze        |
| Konstrukcja                                  | Płytki wahliwe                                                                      |
| Warianty                                     | Jednostronne tłoczysko                                                              |
| Ciśnienie robocze                            | 1 MPa<br>10 bar                                                                     |
| Ciśnienie odblokowania                       | 0.3 MPa<br>3 bar                                                                    |
| Okrągły materiał do zaciskania               | 20 mm                                                                               |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                       |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                    |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                   |
| Temperatura otoczenia                        | -10 °C...80 °C                                                                      |
| Statyczna siła zacisku                       | 2000 N                                                                              |
| Waga produktu                                | 170 g                                                                               |
| Materiał uszczelnień                         | NBR<br>TPE-U(PU)                                                                    |
| Materiał sprężyny                            | Stal sprężynowa                                                                     |
| Materiał obudowy                             | Aluminium<br>anodowany                                                              |
| Materiał szczęk zaciskowych                  | Mosiądz                                                                             |
| Materiał tłoka                               | Polioksymetylen                                                                     |