


elektronische module

VMPA1-FB-EMG-D2-8-S

Artikelnummer: 8108545

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Diagnose	Condition Monitoring Draadbreuk per ventielspoel Kortsluiting ventielen Onderspanning ventielen Storing in voorstuurdruktoevoer Overschrijding van de tijdmeting
Max. aantal ventielplaatsen	4
Max. aantal ventielspoelen	7
Parametrisatie	Failsafe per kanaal Forcing per kanaal Inactieve (Idle) modus per kanaal Bewaking
Polariteitsbescherming	ja
Bedrijfsspanningsbereik DC elektronica/sensoren	18 ... 30 V
Bedrijfsspanning DC lastspanning	18 ... 30 V
Eigen stroomverbruik bij lastspanning	6,5 mA
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	17 mA
Max. aantal uitgangen	7
Max. aantal ingangen	1
Nominale excitatiestroom per magneetspoel	58 mA tot 24 ms
Nominale stroom bij stroomreductie	25 mA na 24 ms
potentieelscheiding kanaal - interne bus	ja
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand (in ingebouwde toestand)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	20 g
Elektrische sturing	Veldbus
Materiaal behuizing	POM
Materiaal - opmerking	RoHS conform