

# Moduł rozgłęziający FRM-H-1/4-D-MIDI

Numer produktu: 186525

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                         | Wartość                                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pozycja montażu                                               | dowolny                                                        |
| Konstrukcja                                                   | Moduł rozgłęziający                                            |
| Ciśnienie robocze                                             | 0.02 MPa...1.6 MPa<br>0.2 bar...16 bar                         |
| Normalny przepływ nominalny w głównym kierunku przepływu 1->2 | 3100 l/min                                                     |
| Medium robocze                                                | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Gazy obojętne |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                    | 2 - średnie obciążenie korozyjne                               |
| Zgodność z LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Temperatura przechowywania                                    | -10 °C...60 °C                                                 |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu                          | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Gazy obojętne |
| Temperatura medium                                            | -10 °C...60 °C                                                 |
| Temperatura otoczenia                                         | -10 °C...60 °C                                                 |
| Waga produktu                                                 | 536 g                                                          |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                      | G1/4                                                           |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                      | G1/4                                                           |
| Przyłącze pneumatyczne 3                                      | G1/2                                                           |
| Przyłącze pneumatyczne 4                                      | G1/4                                                           |
| Informacja o materiałach                                      | Zgodność z dyrektywą RoHS                                      |
| Materiał obudowy                                              | Cynkowy odlew kokilowy                                         |