

Przewód z tworzywa sztucznego PUN-CM-4-SW

Numer produktu: 188882

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	4 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	17 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	2.5 mm
Min. promień gięcia	8 mm
Właściwości przewodu	Możliwość stosowania w przewodach kabli
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Opór powierzchniowy	0.01 megaom...10 megaom
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-35 °C...60 °C
Waga produktu według długości	0.00993 kg/m
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-śred. zew. 4 mm
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	D 52 +/-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	TPE-U(PU)