



naderingsschakelaar SDBT-MSB-1L-PU-K-0.3-M8

Artikelnummer: 8150174

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	voor T-gleuf
Volgens norm	EN 60947-5-2
Toelating	RCM Mark
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
KC-kenteken	KC-EMV
Bijzondere kenmerken	Oliebestendig
Materiaal - opmerking	RoHS conform Halogeenvrij kopervrij
Meetgrootte	positie
Meetprincipe	magneto-resistent
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Herhaalnauwkeurigheid	0,2 mm
Schakeluitgang	PNP
Schakelelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Inschakeltijd	≤ 2,5 ms
Uitschakeltijd	≤ 2,5 ms
Max. schakelfrequentie	480 Hz
Max. uitgangsstroom	100 mA
Max. schakelvermogen DC	3 W
Spanningsdaling	≤ 0,5 V
Bestand tegen kortsluiting	nee
Bestand tegen overbelasting	niet beschikbaar
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel met stekker
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M8x1, A-gecodeerd volgens EN 61076-2-104
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Schroefvergrendeling
Uitgangsrichting aansluiting	in de lengte
Kabellengte	0,3 m
Kabeleigenschap	Standaard Suitable for energy chains
Materiaal kabelmantel	PUR
Materiaal isoleerkous	PP
Soort bevestiging	vastgeschroefd van boven in de gleuf in te plaatsen
Max. aandraaimoment	0,3 Nm
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	9,5 g
Materiaal behuizing	PC
Materiaal wartelmoer	hooggelegeerd staal roestvrij

Kenmerk	Waarde
Schakelstatusweergave	LED geel
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-10 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP67 volgens IEC 60529
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III