

Rozdzielacz wielosegmentowy QSLV6-1/2-1/2-U

Numer produktu: 190811

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	6.5 mm
Rodzaj uszczelnienia wtyczka gwintowna	Pokrycie
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Zasada Push Pull
Wielkość opakowania	1
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Maks. moment dokręcenia	30 Nm
Waga produktu	211 g
Liczba wylotów	6
Liczba linii zasilających	1
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny 1/2 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 1/2"
Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita	14 °F...140 °F
Kolor pierścienia zwalniającego	szary
Materiał wtyczka gwintowna	Mosiądz niklowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał pierścienia zwalniającego	Polioksymetylen
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementu trzymającego przewód	Nierdzewna stal stopowa