



Vacuümgenerator

OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1V-R8

Artikelnummer: 8152245

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat Lavalmondstuk	0.95 mm
Rastermaat	15 mm
Bouwwijze geluiddemper	Open
Inbouwpositie	Willekeurig
Ejectorkarakteristiek	hoog vacuüm Standaard
Filterfijnheid	40 µm
Handbediening	Schakelend
Geïntegreerde functie	Uitwerpimpuls elektrisch Smoring Druktransmitters Inschakelventiel elektrisch Filters Geluiddemper open
Constructieve opbouw	T-vorm
Ventielfunctie	Gesloten
Meetprocedure	Piëzoresistieve druksensor
Bedrijfsdruk voor max. zuigvolumestroom	0.4 MPa 4 bar 58 psi
Bedrijfsdruk	0.2 MPa...0.7 MPa 2 bar...7 bar 29 psi...101.5 psi
Bedrijfsdruk voor max. vacuüm	0.38 MPa 3.8 bar 55.1 psi
Max. vacuüm	92 %
Nominale bedrijfsdruk	0.4 MPa 4 bar 58 psi
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer	21 l/min
Beluchtingstijd bij nominale bedrijfsdruk met uitwerpimpuls	1 s
Analoge uitgang	0 - 10 V
Bereik voor bedrijfsspanning DC	21.6 V...26.4 V
Inschakelduur	100%

Functie	Waarde
Spoeleigenschappen	24 V DC: 1,28 W
Goedkeuring	c UL us - Listed (OL)
KC-kenteken	KC-EMC
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	0 °C...50 °C
Geluidsdrukniveau bij nominale bedrijfsdruk	68 dB(A)
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Productgewicht	98 g
Bedrijfsspanningsbereik DC-sensor	18 V...30 V
Drukmeetbereik	-0.1 MPa...0 MPa -1 bar...0 bar -14.5 psi...0 psi
Elektrische aansluiting ingang, functie	Uitwerpimpuls Vacuümopwekking
Elektrische aansluiting ingang, aansluittype	2x stekker
Elektrische aansluiting ingang, aansluittechniek	M8x1, A-gecodeerd conform EN 61076-2-104
Elektrische aansluiting ingang, aantal polen/adere	2
Elektrische aansluiting ingang, bevestigingstype	Standenvergrendeling
Elektrische aansluiting uitgang, functie	Sensor
Elektrische aansluiting uitgang, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting uitgang, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting uitgang, aantal polen/adere	3
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrupsen
Kabeldiameter	2.9 mm
Tolerantie kabeldiameter	± 0,1 mm
Kabellengte	2.5 m
Nominale kabeldoorsnede	0.14 mm ²
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	voor slang met buiten-Ø 6 mm
Pneumatische aansluiting 3	Geluiddemper open
Vacuümaansluiting	voor slang met buiten-Ø 6 mm
Kleur kabelmantel	Grijs
Materiaal aansluitschroefdraad	POM
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal straalbuis	POM
Materiaal filter	POM
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal regelschroef	Staal
Materiaal geluiddemper	PA-versterkt PE
Materiaal schroeven	Staal
Materiaal straalpijp	Aluminium kneedlegering