


Druk-vacuüm-generator PGVA-2-P1V1-Q4-A

Artikelnummer: 8163214
Nieuw

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Filterfijnheid	0,01 µm
Configuratietoesteuning	Phyton scripts
Display	LED
Output pressure 1 (MPa)	-0,062 MPa
Uitgangsdruk 2	0,08 MPa
Normaal debiet	< 1,2 l/min
Afmetingen B x L x H	169 mm x 208 mm x 55 mm
Bedrijfsspanningsbereik DC	21,6 ... 26,4 V
Elektrische vermogensopname	11 W
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Spanningsvoorziening, functie	Load and functional earth
Spanningstoever, aansluitingstype	Contactdoos
Spanningstoever, aansluittechniek	Klemmenstrook
Spanningstoever, aantal polen/adere	5
Toelating	RCM Mark
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Trilbestendig	Transporttest met scherpte graad 2 volgens FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schokvastheid	Schoktest met scherpte graad 2 volgens FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 85 %
Geluidsvermogeniveau	55 dB(A)
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Productgewicht	1,8 kg
Elektrische sturing	geïntegreerde sturing
Soort bevestiging	With female thread M4
Pneumatische aansluiting 1	QS-4
Pneumatische aansluiting 2	QS-4
Pneumatic connection, number	2
Kleur behuizing	grijs
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Aluminium, met poedercoating