

Opsteekflens DARF-Q13-16-1

Artikelnummer: 8163622

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	16
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Adapter voor draaiaandrijving
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-C1-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie volgens de interne definitie van Festo in scherpptegraad F1A met beperkingen ten aanzien van het gebruik van Cu/Zn/Ni
Cleanroomklasse	Klasse 9 volgens ISO 14644-1
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Max. buigmoment	4 Nm
Max. axiale belasting statisch	140 N
Productgewicht	52 g
Bevestigingstype	Met doorgangsboring en centreerhuls
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal flens	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal huls	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal schroeven	Staal, gecoat