

# Filtr LF-D-5M-MAXI

Numer produktu: 192559

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                   | Maxi                                                           |
| Seria                                      | D                                                              |
| Pozycja montażu                            | w pionie +/- 5°                                                |
| Dokładność filtracji                       | 5 µm                                                           |
| Spust kondensatu                           | Odkręcany ręcznie                                              |
| Konstrukcja                                | Filtr ze spieku z separatorem odśrodkowym                      |
| Ostona pojemnika                           | Ostona metalowa                                                |
| Ciśnienie robocze                          | 0 bar...16 bar                                                 |
| Medium robocze                             | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Gazy obojętne |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne                               |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Temperatura przechowywania                 | -10 °C...60 °C                                                 |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu       | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gazy obojętne |
| Temperatura medium                         | -10 °C...60 °C                                                 |
| Temperatura otoczenia                      | -10 °C...60 °C                                                 |
| Typ mocowania                              | Instalacja na przewodach<br>Przy pomocy osprzętu               |
| Przylącze pneumatyczne 1                   | Płyta przyłączeniowa                                           |
| Przylącze pneumatyczne 2                   | Płyta przyłączeniowa                                           |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                                      |
| Materiał filtra                            | PE                                                             |
| Materiał obudowy                           | Cynkowy odlew kokilowy                                         |
| Materiał pojemnika                         | PC                                                             |