



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	16
Inbouwpositie	willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-C1-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F1a
Cleanroomklasse	ISO klasse 6
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aanslagkracht	200 N
Max. aandraaimoment	1,4 Nm
Tolerantie aanhaalmoment	± 15 %
Productgewicht	36 g
Soort bevestiging	Directe montage via draden
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aanslagen	hooggelegeerd staal
Materiaal schroeven	Staal