

Tłumik hałasu UO-M7

Numer produktu: 197582

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Tłumik hałasu, otwarty
Ciśnienie robocze	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	2.5 g
Przylącze pneumatyczne	M7
Materiał wkładka tłumiącej	Polietylen
Materiał wtyczka gwintowna	PE
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS