

Schokdemper DYSD-Q13-4-4-Y1F-Y9

Artikelnummer: 8199038

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	4
Slag	4 mm
Demping	Zelfinstellend
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	0.5 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.2 s
Retourtijd bij min. omgevingstemperatuur	1 s
Werking	Drukkend Enkelwerkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie volgens de interne definitie van Festo in scherpptegraad F1A met beperkingen ten aanzien van het gebruik van Cu/Zn/Ni
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Dempingslengte	4 mm
Max. aanslagkracht	110 N
Max. aanhaalmoment	1 Nm
Max. energie-opname per slag	0.6 J
Max. energieverbruik per uur	1440 J
Retourkracht	3 N
Min. invoerkracht	18 N
Productgewicht	6.5 g
Massabereik	4.8 kg
Bevestigingstype	Met contraamoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal
Materiaal moer	Hooggelegeerd staal