


Astap
DARF-Q13-16

Artikelnummer: 8200998

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	16
Inbouwpositie	Willekeurig
voor zuiger-Ø	Ø16
Constructieve opbouw	Astap
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-C1-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie met lagere Cu/Zn/Ni-waarden (F1a)
Geschiktheid voor cleanrooms, gemeten volgens ISO 14644-14	Klasse 9 volgens ISO 14644-1
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Max. buigmoment	4 Nm
Max. axiale belasting statisch	140 N
Productgewicht	75 g
Bevestigingstype	Met doorgangsboring en centreerhuls
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal astap	Veredeld staal