


Przekładnia EMGA-40-P-G3-EAS-40

Numer produktu: 2297684

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość kotnierza przekładni	40 mm
Wielkość kotnierza silnika	40 mm
Luz skrzętny	0.25 stopień
Typ przekładni	Przekładnia planetarna
Przełożenie przekładni	3:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	18000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 °C...90 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły wyjściowy moment obrotowy	11 Nm
Masowy moment bezwładności, przekładnia	0.031 kgcm ²
Maks. wyjściowy moment obrotowy	17.6 Nm
Maks. efektywność	98 %
Sztywność skrzętna	1 Nm/arcmin
Waga produktu	350 g
Dopuszczalne osiowe obciążenie wałka	200 N
Dopuszczalne promieniowe obciążenie wałka	200 N
Interfejs przekładni, wałek wyjściowy	40G
Interfejs przekładni, napęd	40P
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS