


# Napęd wahadłowy DSR-32-180-P

Numer produktu: 11912

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                     | Wartość                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Wielkość                                                  | 32                                                     |
| Kąt amortyzacji                                           | 1.2 stopień                                            |
| Zakres ustawiania kąta obrotu                             | 0 stopień...180 stopień                                |
| Kąt obrotu                                                | 0 stopień...180 stopień                                |
| Amortyzacja                                               | elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron |
| Pozycja montażu                                           | dowolny                                                |
| Sposób działania                                          | dwustronnego działania                                 |
| Konstrukcja                                               | Tłok łopatkowy                                         |
| Sygnalizacja położenia                                    | brak                                                   |
| Ciśnienie robocze                                         | 1.5 bar...8 bar                                        |
| Maks. częstotliwość obrotowa przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 3 Hz                                                   |
| Medium robocze                                            | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]           |
| Zgodność z LABS                                           | VDMA24364-B2-L                                         |
| Temperatura otoczenia                                     | -10 °C...60 °C                                         |
| Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)  | 10 Nm                                                  |
| Waga produktu                                             | 1300 g                                                 |
| Typ mocowania                                             | Przy pomocy otworów przelotowych                       |
| Przyłącze pneumatyczne                                    | G1/8                                                   |
| Materiał wałka napędu                                     | Stal<br>niklowany                                      |
| Materiał uszczelnień                                      | NBR                                                    |