

# Tłumik hałasu AMTE-M-LH-G1

Numer produktu: 1205865

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Pozycja montażu                              | dowolny                                                                    |
| Wielkość opakowania                          | 10                                                                         |
| Ciśnienie robocze                            | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                                            |
| Przepływ do atmosfery                        | 17235 l/min                                                                |
| Ochrona przeciwwybuchowa                     | Strefa 1 (ATEX)<br>Strefa 2 (ATEX)<br>Strefa 21 (ATEX)<br>Strefa 22 (ATEX) |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem                                               |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                            |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| Poziom ciśnienia akustycznego                | 88 dB(A)                                                                   |
| Temperatura otoczenia                        | -40 °C...80 °C                                                             |
| Waga produktu                                | 115 g                                                                      |
| Przyłącze pneumatyczne                       | G1                                                                         |
| Materiał wkładka tłumiącej                   | Brąz                                                                       |
| Materiał części z gwintem                    | Mosiądz                                                                    |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                  |