

Przewód z tworzywa sztucznego PU-13-SW

Numer produktu: 12133

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	17.6 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	83 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	13 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.95 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-35 °C...60 °C
Waga produktu według długości	0.133 kg/m
Przyłącze pneumatyczne	do końcówki nasadkowej-śred. wew. przewodu 13 mm, z nakrętką kołpakową
Kolor	czarny
Twardość w skali Shore'a	A 86 +/-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	TPE-U(PU)