



# Kabel łączący NEBM-H7G2-E-7.5-Q14N-LE2

Numer produktu: 5219207

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                             | Wartość                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Oznaczenie kabla                                  | bez uchwytów na tabliczki                         |
| Przyłącze elektryczne 1, funkcja                  | Strona urządzenia polowego                        |
| Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja              | prostokątny                                       |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza         | Gniazdo wtykowe                                   |
| Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla      | proste                                            |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa  | Układ przyłączy H7, kodowanie dla hamulca silnika |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył         | 2                                                 |
| Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły          | 2                                                 |
| Przyłącze elektryczne 2, funkcja                  | Strona sterowania                                 |
| Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza         | Kabel                                             |
| Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa  | otwarty koniec                                    |
| Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył         | 2                                                 |
| Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły          | 2                                                 |
| Zakres napięcia roboczego DC                      | 0 V...30 V                                        |
| Zakres napięcia roboczego AC                      | 0 V...30 V                                        |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C         | 5 A                                               |
| Odporność na napięcie udarowe                     | 2 kV                                              |
| Długość kabla                                     | 7.5 m                                             |
| Właściwości kabla                                 | Możliwość stosowania w przewodnicach kabli        |
| Warunki testowania kabla                          | Warunki testu na żądanie                          |
| Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe      | 27 mm                                             |
| Promień gięcia, ruchome ułożenie kabla            | 55 mm                                             |
| Średnica kabla                                    | 5.1 mm                                            |
| Budowa kabla                                      | 2 x 0,51 mm <sup>2</sup>                          |
| Przekrój znamionowy żyły przewodu                 | 0.51 mm <sup>2</sup><br>AWG20                     |
| Zakończenia żył                                   | Zaślepka końca kabla                              |
| Stopień ochrony                                   | IP20                                              |
| Uwaga o stopniu ochrony                           | w stanie zamontowanym                             |
| Temperatura otoczenia                             | -40 °C...80 °C                                    |
| Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego | -10 °C...80 °C                                    |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)              | zgodnie z dyrektywą UE RoHS                       |

| Cechy                                      | Wartość                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)     | wg przepisów UK RoHS            |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-strefa III            |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS       |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 3                               |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 0 - Brak obciążenia korozyjnego |
| Materiał osłony kabla                      | PVC                             |
| Kolor powłoki kabla                        | czarny                          |
| Materiał obudowy                           | PA                              |
| Kolor obudowy                              | biały                           |
| Materiał powłoki izolacyjnej               | PVC                             |