

**Manometr**  
**MA-50-0,25-R1/4-MPA-E-RG**  
Numer produktu: 526780

**FESTO**



**Karta danych**

| Cechy                                        | Wartość                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres wskazania                             | 0 MPa...0.25 MPa                                                                                                                       |
| Spełnia normę                                | EN 837-1                                                                                                                               |
| Wielkość nominalna, manometr                 | 50                                                                                                                                     |
| Ochrona przeciwwybuchowa                     | Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.<br>Strefa 1 (ATEX)<br>Strefa 2 (ATEX)<br>Strefa 21 (ATEX)<br>Strefa 22 (ATEX) |
| Konstrukcja                                  | Manometr sprężynowy rurkowy                                                                                                            |
| Typ mocowania                                | Instalacja na przewodach                                                                                                               |
| Medium robocze                               | Gazy obojętne<br>Ciecze neutralne                                                                                                      |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | bez acetylenów<br>bez tlenu                                                                                                            |
| Ciśnienie robocze                            | 0 MPa...0.25 MPa<br>0 bar...2.5 bar<br>0 psi...36.25 psi                                                                               |
| Współczynnik obciążenia zmiennego            | 0.66                                                                                                                                   |
| Klasa dokładności pomiaru                    | 2,5                                                                                                                                    |
| Stopień ochrony                              | IP43                                                                                                                                   |
| Temperatura medium                           | -20 °C...60 °C                                                                                                                         |
| Temperatura otoczenia                        | -20 °C...60 °C                                                                                                                         |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                      |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                              |
| Położenie przyłącza                          | Centralnie, z tyłu                                                                                                                     |
| Przyłącze pneumatyczne                       | R1/4                                                                                                                                   |
| Materiały mające kontakt z medium            | Mosiądz                                                                                                                                |
| Materiał części z gwintem                    | Mosiądz                                                                                                                                |
| Materiał obudowy                             | ABS                                                                                                                                    |
| Materiał wziernika                           | PMMA                                                                                                                                   |
| Kolor obudowy                                | czarny                                                                                                                                 |
| Waga produktu                                | 75 g                                                                                                                                   |

| Cechy | Wartość                               |
|-------|---------------------------------------|
| Skala | Pojedyncza skala<br>MPa (na zewnątrz) |