



# Elektrozawór CPPSC1-M1H-G-P-QB

Numer części: 527371  
Produkt wycofywany z produkcji

FESTO

do wyspy zaworowej CPA-SC, zawór płytowy z przyłączem wtykowym  
QS od góry, z przyłączem Plug-in.

Produkt ten jest dostępny tylko dla Festo Gesellschaft USA.  
Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2014. Alternatywne  
produkty patrz Support Portal.



## Karta danych

| Cecha                                | Wartość                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja zaworu                       | 5/3 zamknięty                                                                                      |
| Typ uruchomienia                     | Elektryczny                                                                                        |
| Normalny przepływ nominalny          | 150 l/min                                                                                          |
| Ciśnienie robocze                    | -0.9 ... 10 bar                                                                                    |
| Konstrukcja                          | Zawór tłokowy                                                                                      |
| Stopień ochrony                      | IP20                                                                                               |
| Dopuszczenie, autoryzacja            | c UL us - Recognized (OL)                                                                          |
| Funkcja odpowietrzenia               | Możliwość dławienia                                                                                |
| Rodzaj uszczelnienia                 | Miękkie                                                                                            |
| Pozycja zabudowy                     | Dowolna                                                                                            |
| Pomocnicze ręczne uruchamianie       | Z blokadą<br>Przyciśnięcie                                                                         |
| Typ sterowania pilotowego            | Sterowany pilotem                                                                                  |
| Kierunek przepływu                   | Odwracalny                                                                                         |
| Wskaźnik położenia przełączenia      | Tak                                                                                                |
| Ciśnienie sterowania                 | 3 ... 8 bar                                                                                        |
| Wartość-b                            | 0.37                                                                                               |
| Wartość-C                            | 0.63 l/sbar                                                                                        |
| Czas przełączania przy wyłączeniu    | 25 ms                                                                                              |
| Czas przełączania przy włączeniu     | 10 ms                                                                                              |
| Charakterystyka cewki                | 24V DC: 1W                                                                                         |
| Medium robocze                       | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                                       |
| Uwagi odnośnie medium roboczego      | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Wg dyrektywy EU-EMV                                                                                |
| Klasa odporności na korozję KBK      | 1                                                                                                  |
| Temperatura medium                   | -5 ... 50 °C                                                                                       |
| Poziom hałasu                        | 95 dB(A)                                                                                           |
| Medium sterujące                     | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                                       |
| Temperatura otoczenia                | -5 ... 50 °C                                                                                       |
| Ciężar elementu                      | 40 g                                                                                               |
| Przyłącze elektryczne                | 3-pin<br>Wtyczka                                                                                   |
| Sposób montażu                       | Z otworem przelotowym                                                                              |
| Przyłącze pneumatyczne 1             | Płyta przyłączeniowa                                                                               |
| Przyłącze pneumatyczne 2             | QS-5/32                                                                                            |
| Przyłącze pneumatyczne 3             | Płyta przyłączeniowa                                                                               |
| Przyłącze pneumatyczne 4             | QS-5/32                                                                                            |
| Przyłącze pneumatyczne 5             | Płyta przyłączeniowa                                                                               |
| Materiał uszczelnień                 | FPM<br>HNBR<br>NBR                                                                                 |
| Materiał obudowy                     | Aluminium-odlew ciśnieniowy                                                                        |