

# Blok regulatorów ciśnienia LRB-3/8-D-O-K4-MIDI

Numer produktu: 528990

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                                        | Midi                                                                                           |
| Seria                                                           | D                                                                                              |
| Zabezpieczenie przed uruchomieniem                              | Przycisk obrotowy z zapadką                                                                    |
| Pozycja montażu                                                 | dowolny                                                                                        |
| Konstrukcja                                                     | sterowany bezpośrednio membranowy zawór regulacyjny<br>z przepływowym doprowadzeniem ciśnienia |
| Funkcja regulatora                                              | Stałe ciśnienie wyjściowe<br>z kompensacją ciśnienia wstępnego<br>z odpowietrzaniem wtórnym    |
| Wskaźnik ciśnienia                                              | Przygotowanie dla G1/4                                                                         |
| Ciśnienie robocze                                               | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                                                            |
| Zakres regulacji ciśnienia                                      | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi                                   |
| Maks. histereza ciśnienia                                       | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                                                 |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 3200 l/min                                                                                     |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                  |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                              |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu                            | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                  |
| Temperatura medium                                              | -10 °C...60 °C                                                                                 |
| Temperatura otoczenia                                           | -10 °C...60 °C                                                                                 |
| Waga produktu                                                   | 3834 g                                                                                         |
| Typ mocowania                                                   | Przy pomocy osprzętu                                                                           |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                        | G3/8                                                                                           |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                        | G3/8                                                                                           |
| Materiał płyty przyłączeniowej                                  | Cynkowy odlew kokilowy                                                                         |
| Materiał części obsługowej                                      | PA                                                                                             |
| Materiał uszczelnień                                            | NBR                                                                                            |
| Materiał obudowy                                                | Cynkowy odlew kokilowy                                                                         |