

Przewód z tworzywa sztucznego PUN-H-2X0,4-RT

Numer produktu: 133040

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	2 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	8 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	1.2 mm
Min. promień gięcia	5 mm
Informacja o zastosowaniu	TPE-U na bazie eteru
Właściwości przewodu	Możliwość stosowania w przewodach kabli
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa Cleanroom	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Temperatura otoczenia	-35 °C...60 °C
Waga produktu według długości	0.0024 kg/m
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-śred. zew. 2 mm
Kolor	czerwony
Twardość w skali Shore'a	D 52 +/-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	TPE-U(PU)