

## Złącze wtykowe NPQP-D-R14-Q6-FD-P10

Numer produktu: 133044

FESTO



### Karta danych

| Cechy                                         | Wartość                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wielkość                                      | Standard                                      |
| Średnica nominalna                            | 3.4 mm                                        |
| Konstrukcja                                   | kształt prosty<br>Zasada Push Pull            |
| Wielkość opakowania                           | 10                                            |
| Ciśnienie robocze w zależności od temperatury | -0.95 bar...10 bar                            |
| Medium robocze                                | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego  | Możliwa praca ze smarowaniem                  |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo    | 4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne      |
| Zgodność z LABS                               | VDMA24364-strefa III                          |
| Dopuszczenie do branży spożywczej             | patrz rozszerzone informacje o materiale      |
| Temperatura otoczenia                         | -20 °C...60 °C                                |
| Waga produktu                                 | 3.5 g                                         |
| Typ mocowania                                 | Sześciokąt zewnętrzny rozm. 14                |
| Przyłącze pneumatyczne 1                      | Gwint zewnętrzny R1/4                         |
| Przyłącze pneumatyczne 2                      | do przewodu o średnicy zewn. 6 mm             |
| Informacja o materiałach                      | Zgodność z dyrektywą RoHS                     |
| Materiał obudowy                              | Polipropylen                                  |
| Materiał elementu trzymającego przewód        | Nierdzewna stal stopowa                       |