


Złącze wtykowe-L QBML-1/8-1/8-U-M

Numer produktu: 533232

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	0.098 in
Rodzaj uszczelnienia wtyczka gwintowna	Pokrycie
Konstrukcja	Kształt L
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Waga produktu	0.254 oz
Typ mocowania	Sześciokąt zewnętrzny rozm. 10
Przylącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny R1/8
Przylącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 1/8"
Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita	32 °F...140 °F
Kolor pierścienia zwalniającego	szary
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PBT
Materiał uszczelki gwintu	NBR
Materiał pierścienia zwalniającego	Polioksymetylen
Materiał elementu trzymającego przewód	Nierdzewna stal stopowa