

Przewód spiralny z tworzywa sztucznego PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4

Numer produktu: 533463

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość robocza	2.4 m
Średnica zewnętrzna	10 mm
Długość bloku	0.891 m
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	50 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	6 mm
Średnica szpuli	42 mm
Liczba uzwojeń	21
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...60 °C
Znamionowy moment dokręcenia	10 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 20%
Waga produktu	275 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint zewnętrzny G1/4
Kolor	niebieski
Twardość w skali Shore'a	A 87 +/-3 D 50 +/-3
Materiał gwintu przyłączeniowego	Mosiądz niklowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał ochronnika przeciwzgięciowego	PA
Materiał przewodu	TPE-U(PU)