


Zawór proporcjonalny przepływu MPYE-5-1/8-HF-010-B

Numer produktu: 151693

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	6 mm
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Sposób uszczelnienia	twardy
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Zawór tłoczkowo-suwakowy
Sposób powrotu	pola magnetyczne
Instrukcje bezpieczeństwa	Pozycja bezpieczeństwa VPWP: w przypadku zakłócenia na interfejsie sterowania wykonywany jest przesuw do zablokowanego położenia środkowego.
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Funkcja zaworu	5/3 zamknięty
Ochrona przed zmianą polaryzacji	do wszystkich przyłączy elektrycznych
Ciśnienie robocze	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Wartość b	0.26
Wartość C	3.1 l/sbar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	700 l/min
Częstotliwość graniczna	95 Hz
Maks. histereza	0.4 %
Zakres napięcia roboczego DC	17 V...30 V
Tętnienia resztkowe	5%
Wartość zadana/rzeczywista	Wariant napięciowy 0 - 10 V
Certyfikacja	RCM Mark
Znak KC	KC-EMV
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV wg przepisów UK RoHS
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejnym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L

Cechy	Wartość
Temperatura medium	5 °C...40 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Waga produktu	285 g
Przylącze elektryczne	4-pin M12X1 Wtyczka konstrukcja okrągła
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przylącze pneumatyczne 1	G1/8
Przylącze pneumatyczne 2	G1/8
Przylącze pneumatyczne 3	G1/8
Przylącze pneumatyczne 4	G1/8
Przylącze pneumatyczne 5	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	ABS powlekany
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium anodowany