

Zawór podstawowy LFMA-D-MAXI-A-U

Numer produktu: 546449

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Seria	D
Wielkość	Maxi
Konstrukcja	Filtr włókien
Dokładność filtracji	0.01 µm
Spust kondensatu	automatyczny
Ciśnienie robocze	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Gazy obojętne
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Gazy obojętne
Sprawność filtra	99.9999 %
Ośłona pojemnika	Ośłona metalowa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	33.8 °F...140 °F
Temperatura otoczenia	14 °F...140 °F
Efektywność filtracji drobnych cząstek	99995 %
MPPS	0.05 µm
Efektywność filtra MPPS	99.95 %
Reszkowa zawartość oleju	2.7E-07 oz/yd ³
Efektywność filtracji aerozolu olejowego	99 %
Typ mocowania	Instalacja na przewodach Przy pomocy osprzętu opcjonalnie:
Pozycja montażu	w pionie +/- 5°
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy
Materiał filtra	Włókna borokrzemianowe
Materiał pojemnika	PC
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Waga produktu	42 oz