

Wakuometr VAM-63-V1/0-R1/4-E-RG

Numer produktu: 547843

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość nominalna, manometr	63
Położenie przyłącza	Centralnie, z tyłu
W oparciu o normę	DIN EN 837-1
Rodzaj uszczelnienia wtyczka gwintowna	Pokrycie
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy
Zakres wskazania	-1 bar...0 bar
Skala	Pojedyncza skala
Ciśnienie robocze	-1 bar...0 bar
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Współczynnik obciążenia ciągłego	0.75
Współczynnik obciążenia zmiennego	0.66
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	90 g
Klasa dokładności pomiaru	2,5
Typ mocowania	wkręcane
Przyłącze pneumatyczne	R1/4
Materiał wtyczka gwintowna	Mosiądz
Materiał obudowy	ABS

Cechy	Wartość
Materiał segmentów	PS
Materiał wziernika	PS