



Karta danych

Cechy	Wartość
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Metoda pomiaru	Czujnik fotoelektryczny
Minimalna średnica przedmiotu	0.1 mm
Światłowód – cechy szczególne	Elastyczny
Zakres roboczy	130 mm
Temperatura otoczenia	-40 °C...70 °C
Wielkość głowicy	M4
Długość światłowodu	2 m
Min. promień gięcia	2 mm
Maks. moment dokręcenia	2 Nm
Średnica zewnętrzna	1.3 mm
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał światłowodu	PE
Stopień ochrony	IP66
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III