

## Rozgłęziacze FR-4-3/8

Numer produktu: 561602

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica nominalna                             | 16 mm                                                                               |
| Pozycja montażu                                | dowolny                                                                             |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | 0 bar...16 bar                                                                      |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                       |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejania trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 2 - średnie obciążenie korozyjne                                                    |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                   |
| Temperatura otoczenia                          | -10 °C...60 °C                                                                      |
| Liczba wylotów                                 | 3                                                                                   |
| Liczba linii zasilających                      | 1                                                                                   |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | G3/8                                                                                |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | G3/8                                                                                |
| Materiał obudowy                               | Stop aluminium do przeróbki plastycznej<br>anodowany                                |