

Separator wody MS6N-LWS

Numer produktu: 564898

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	6
Seria	MS
Pozycja montażu	w pionie +/- 5°
Spust kondensatu	automatyczny automatyczny, sterowany elektrycznie ręczne, bez blokady
Konstrukcja	Separator odśrodkowy
Mak. ilość kondensatu	38 ml
Ośłona pojemnika	zintegrowany jako pojemnik metalowy
Stopień separacji kondensatu	99 %
Ciśnienie robocze	0.8 bar...16 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	2400 l/min...3800 l/min
Certyfikacja	c UL us - Recognized (OL)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:--] Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:--] Gazy obojętne
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Stopień ochrony	IP65 wg IEC 60529
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Typ mocowania	Instalacja na przewodach Przy pomocy osprzętu opcjonalnie:
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał wziernika	Poliamid