

Blok przyłączeniowy CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

Numer produktu: 565705

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wymiary szer. x dł. x wys.	(wraz z blokiem łączącym i techniką przyłączy) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Typ mocowania	na bloku łączącym CPX-M-GE..
Waga produktu	120 g
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	95% bez kondensacji
Stopień ochrony	IP65
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne (w stanie zamontowanym)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodność z dyrektywą UE dot. ochrony przeciwwybuchowej (ATEX)
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK EX
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 0 (IEC-EX) Strefa 20 (IEC-EX) Strefa 22[20] (UKEX) Strefa 2[0] (UKEX)
ATEX-Kategoria: gaz	II (1) G
ATEX-Kategoria: pył	II (1) D
Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej Ex poza UE	EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu	[Ex ia Ga] IIC
Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów	[Ex ia Da] IIIC
Ochrona przeciwwybuchowa Ex— temperatura otoczenia	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Jednostka certyfikująca	IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Przyłącze elektryczne	4-pin 4x gniazdo wtykowe Kodowanie A Złącze wtykowe okrągłe M12x1

Cechy	Wartość
Liczba wejść	8