

Zbiornik sprężonego powietrza CRVZS-0.1

Numer produktu: 160233

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Objętość	0,1 l
Pozycja montażu	dowolny
Spełnia normę	AD 2000
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Certyfikacja	TÜV
Jednostka certyfikująca	TSSACRN0H17477.5C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:--] Azot
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura medium	-10 °C...100 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...100 °C
Maks. moment dokręcenia gwintu przyłącza	15 Nm
Waga produktu	226 g
Typ mocowania	Zaciski mocujące
Przyłącze pneumatyczne	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał zbiornika sprężonego powietrza	Nierdzewna stal stopowa
Materiał zacisków trzymających	nierdzewna stal stopowa