



Zawór sterowany pneumatycznie VL-5/2-D-02-FR

Numer części: 161082

FESTO

Zawór 5/2 (pięciodrogowy/dwupołożeniowy), sterowany pneumatycznie, ze sprężyną powrotną
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2009.



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	5/2 monostabilny
Typ uruchomienia	Pneumatyczny
Szerokość zabudowy	18 mm
Normalny przepływ nominalny	500 l/min
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Konstrukcja	Zawór tłokowy
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd
Średnica nominalna	6 mm
Rozmiar siatki	19 mm
Funkcja odpowietrzenia	Funkcja dławienia w jednym kierunku
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodny z normą	VDMA 24563
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Brak
Typ sterowania pilotowego	Bezpośredni
Zasilanie pilota powietrznego	Wewnętrzny
Kierunek przepływu	Odwracalny
Ciśnienie sterowania	3 ... 10 bar
Czas przełączania przy wyłączaniu	18 ms
Czas przełączania przy włączaniu	8 ms
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze, wkładka filtracyjna 40 µm, olejone lub nie olejone Podciśnienie
Klasa odporności na korozję KBK	2
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Medium sterujące	Filtrowane sprężone powietrze, wkładka filtracyjna 40 µm, olejone lub nie olejone
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciężar elementu	120 g
Sposób montażu	Z otworem przelotowym
Przyłącze pneumatyczne 1	Płyta przyłączeniowa, wielkość 02 wg VDMA 24563
Przyłącze pneumatyczne 2	Płyta przyłączeniowa, wielkość 02 wg VDMA 24563
Przyłącze pneumatyczne 3	Płyta przyłączeniowa, wielkość 02 wg VDMA 24563
Przyłącze pneumatyczne 4	Płyta przyłączeniowa, wielkość 02 wg VDMA 24563
Przyłącze pneumatyczne 5	Płyta przyłączeniowa, wielkość 02 wg VDMA 24563
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy