


# Filtr LF-1-D-5M-MAXI

Numer produktu: 162617

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                                        | Maxi                                                           |
| Seria                                                           | D                                                              |
| Pozycja montażu                                                 | w pionie +/- 5°                                                |
| Dokładność filtracji                                            | 5 µm                                                           |
| Spust kondensatu                                                | Odkręcany ręcznie                                              |
| Konstrukcja                                                     | Filtr ze spieku z separatorem odśrodkowym                      |
| Ostona pojemnika                                                | Ostona metalowa                                                |
| Ciśnienie robocze                                               | 0 bar...16 bar                                                 |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 3800 l/min                                                     |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Gazy obojętne |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                      | 2 - średnie obciążenie korozyjne                               |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Temperatura przechowywania                                      | -10 °C...60 °C                                                 |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu                            | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gazy obojętne |
| Temperatura medium                                              | -10 °C...60 °C                                                 |
| Temperatura otoczenia                                           | -10 °C...60 °C                                                 |
| Waga produktu                                                   | 1440 g                                                         |
| Typ mocowania                                                   | Instalacja na przewodach<br>Przy pomocy osprzętu               |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                        | G1                                                             |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                        | G1                                                             |
| Informacja o materiałach                                        | Zgodność z dyrektywą RoHS                                      |
| Materiał filtra                                                 | PE                                                             |
| Materiał obudowy                                                | Cynkowy odlew kokilowy                                         |
| Materiał pojemnika                                              | PC                                                             |