


Zespół filtrów dokładnych LFMBA-1/8-D-MINI-A

Numer produktu: 162666

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Mini
Seria	D
Pozycja montażu	w pionie +/- 5°
Dokładność filtracji	0.01 µm
Sprawność filtra	99.9999 %
Spust kondensatu	automatyczny
Konstrukcja	Filtr włókien
Mak. ilość kondensatu	22 ml
Ośłona pojemnika	Ośłona metalowa
Ciśnienie robocze	1.5 bar...12 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gazy obojętne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gazy obojętne
Temperatura medium	1.5 °C...60 °C
Reszkowa zawartość oleju	0.01 mg/m3
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	500 g
Typ mocowania	Instalacja na przewodach Przy pomocy osprzętu
Przylącze pneumatyczne 1	G1/8
Przylącze pneumatyczne 2	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał filtra	Włókna borokrzemianowe
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy
Materiał pojemnika	PC