


Siłownik elektryczny ESBF-BS-100-400-20P

Numer produktu: 574121

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok roboczy	400 mm
Wielkość	100
Skok	400 mm
Gwint na tłoczysku	M20X1,5
Luz cofania	30 µm
Średnica śruby	40 mm
Skok śruby	20 mm/obr.
Maks. kąt skręcania tłoczyska +/-	0.5 stopień
W oparciu o normę	ISO 15552
Pozycja montażu	dowolny
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Typ silnika	Silnik serwo
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Konstrukcja	Siłownik elektryczny z gwintem tocznym
Typ śruby	Śruba pociągowa toczna
Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie	prowadzenie na łożyskach ślizgowych
Maks. przyspieszenie	15 m/s ²
Maks. prędkość obrotowa	2010 1/min
Maks. prędkość	0.65 m/s
Powtarzalność	±0,01 mm
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 °C...60 °C
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Maks. moment napędowy	63.7 Nm
Maks. siła promieniowa na wałku napędowym	1100 N
Maks. siła posuwu Fx	17000 N

Cechy	Wartość
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	0.9 Nm
Orientacyjna wartość efektywnego obciążenia, w poziomie	1700 kg
Wartość odniesienia, obciążenie użytkowe, w pionie	1700 kg
Masowy moment bezwładności JH na metr skoku	19.31 kgcm ²
Masowy moment bezwładności JL na kg obciążenia efektywnego	0.10132 kgcm ²
Masowy moment bezwładności JO	5.0504 kgcm ²
Interwał konserwacji	Smarowanie na cały okres użytkowania
Ruchoma masa przy skoku 0 mm	8786 g
Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku	132 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	11123 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	193 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego lub osprzęt
Kod interfejsu, element wykonawczy	D100
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Odlew aluminium, powlekany
Materiał tłoczyska	Nierdzewna stal stopowa
Materiał śrub	Stal, ocynkowana
Materiał nakrętki pociągowej	Stal żółyskowa
Materiał wrzeciona	Stal żółyskowa
Materiał rury siłownika	Stop aluminium, anodowany na gładko