


Zawór opóźniający czasowy VZ-3-PK-3

Numer produktu: 5755

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica nominalna	2 mm
Sposób uruchamiania	pneumatyczny
Konstrukcja	Zawór gniazdowy ze sprężyną powrotną
Pokrycie	pokrycie ujemne
Uwaga dotycząca dynamicznego wymuszania stanu	Częstotliwość przełączania min. 1/tydzień
Ciśnienie robocze	2.5 bar...8 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	90 l/min
Regulowany czas opóźnienia	0.25 s...5 s
Okres przerwy dla resetowania	55 ms
Dokładność powtarzalności ustawienia czasu	± 0,5 s
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Medium sterujące (dla pilotów)	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	150 g
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim na ramie montażowej opcjonalnie:
Przylącze pneumatyczne	PK-3
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy