

# Łącznik wtykowy T NPQH-T-Q8-E-P10

Numer produktu: 578382

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                       | Standard                                                                            |
| Średnica nominalna                             | 7 mm                                                                                |
| Głębokość wsunięcia przewodu                   | 16 mm                                                                               |
| Pozycja montażu                                | dowolny                                                                             |
| Konstrukcja                                    | Kształt T<br>Zasada Push Pull                                                       |
| Wielkość opakowania                            | 10                                                                                  |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi                   |
| Informacja o ciśnieniu roboczym                | Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. 0 - 50°C                                             |
| Jednostka certyfikująca                        | NSF C0523185                                                                        |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Woda (w postaci płynnej, bez lodu) |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem                                                        |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 3 - silne obciążenie korozyjne                                                      |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                   |
| Klasa Cleanroom                                | Klasa 4 wg ISO 14644-1                                                              |
| Dopuszczenie do branży spożywczej              | patrz deklaracja zgodności<br>NSF/ANSI 169                                          |
| Temperatura otoczenia                          | 0 °C...150 °C                                                                       |
| Waga produktu                                  | 28.6 g                                                                              |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | Do przewodu o średnicy zewn. 8 mm                                                   |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | do przewodu o średnicy zewn. 8 mm                                                   |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                           |
| Materiał obudowy                               | Mosiądz, niklowany chemicznie                                                       |
| Materiałowy pierścień zabezpieczający          | PEI                                                                                 |
| Materiał pierścienia zwalniającego             | Mosiądz, niklowany chemicznie                                                       |
| Materiał uszczelnienia przewodu                | FPM                                                                                 |
| Materiał elementu trzymającego przewód         | Nierdzewna stal stopowa                                                             |
| Materiał pierścienia podporowego               | PEI                                                                                 |